

LV438218

NSX250S DC 3P 100kA (megszakító kioldóegység nélkül)



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX100...250 DC
Készülék rövid neve	NSX250S DC
Termék vagy alkatrész típusa	Alapkeret
Készülék alkalmazás	Elosztás
Megszakító neve	Compact NSX250S DC
Number of poles	3P
[In] névleges áram	250 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	75 V DC
Hálózat típusa	DC
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	100 KA Icu -250 V DC 1P megfelel IEC 60947-2 100 KA Icu -24...220 V DC 1P megfelel IEC 60947-2 100 KA Icu -500 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2 100 KA Icu -75 V DC 3P megfelel IEC 60947-2
Performance level	S 100 KA 75 V DC
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	750 V DC megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 KA -250 V DC megfelel IEC 60947-2 (1P) 100 KA -48/125 V DC megfelel IEC 60947-2 (1P) 100 KA -500 V DC megfelel IEC 60947-2 (2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve) 100 KA -75 V DC megfelel IEC 60947-2 (3P)
Maximum breaking time	10 ms
Mechanikai tartósság	10000 ciklus megfelel IEC 60947-2
Elektromos élettartam	10000 Ciklus 250 V DC In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2 10000 Ciklus 500 V DC In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2 10000 Ciklus 750 V DC In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2 5000 Ciklus 250 V DC izzólámpa megfelel IEC 60947-2 5000 Ciklus 500 V DC izzólámpa megfelel IEC 60947-2 5000 ciklus 750 V DC izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Csatlakozási távolság	35 mm
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-2
Terméktanúsítványok	ASEV[RETURN]AS/NZS[RETURN]KEMA-KEUR[RETURN]LCIE 03ATEX6399X
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to EN 50102
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,7 cm
1. csomag szélessége	11,4 cm
1. csomag hossza	19,2 cm
1. csomag súlya	1,592 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	19,918 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------