



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Készülék rövid neve	DR2S
Termék vagy alkatrész típusa	DeviceNet kártya
Hálózati frekvencia	50 Hz
Reaktív teljesítmény ráta	6,5 kvar esetén 400 V AC 50 Hz
Hálózati feszültség	400 V AC 50 Hz
Hangolási rend	3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Power losses (max)	100 W
Induktancia érték	5,775 mH
Induktivitás tűrés	- 5% – 5% pontonként
Alap áramerősség	9,4 A
RMS current rating	10,1 A
Elektromos szigetelési osztály	I osztály
[Ui] névleges szigetelési feszültség	1,1 kV
Dielektromos tesztfeszültség	4 kV 50 Hz 1 perc, kimenet/belső logika
Maximális állandó áram	1.2 x I1
Harmonikus áram spektrum	3,7 % x I3 38,2 % x I5 13,6 % x I7 4,9 % x I11
Dinamikus ellenállási áram	2,2 x Isc
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	2 A -250 V AC 50 Hz
A telepítés típusa	Beltéri telepítés
Hűtés típusa	Kényszerített áramlás
Csatlakozás típusa	Alaplemez csatlakozó
Rögzítő középpont	200 x 125 mm
Magasság	220 mm
Szélesség	240 mm
Mélység	160 mm
Nettó súly	7,5 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60068-1
IP védettségi szint	IP04
Működési magasság	<= 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...55 °C -<= 1000 m 0...50 °C -> 1000...2000 m
Átlagos környezeti üzemi levegő hőmérséklet	50 °C -<= 1000 m (átlagos élettartam túllépés) 40 °C -<= 1000 m (24 órás átlag) 45 °C -> 1000...2000 m (átlagos élettartam túllépés) 35 °C -> 1000...2000 m (24 órás átlag)
Éghajlati ellenállóképesség	Relatív páratartalom: 200 A Sófátyol (400 V/50 Hz) : 250 hours

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	24,0 cm
1. csomag szélessége	29,5 cm
1. csomag hossza	30,5 cm
1. csomag súlya	8,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	50,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	143,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.