

NSYCRN54150P

Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal
500x400x150



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial CRNG
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	500 mm
Szekrény névleges szélessége	400 mm
Szekrény névleges mélysége	150 mm
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 ajtó zárral 1 szerelőlemez pánt
Ajtó típusa	Sima
Szerelőlemez leírás	Teli

Kiegészítő jellemzők

Body type	Dupla profilal hegesztett, védett lezárt területet képezve Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási típus	3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus	Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag	Szekrény: acél Szerelőlap: galvanizált acél
Felületkezelés	Szekrény: epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]cULus[RETURN]DNV Marine
Nettó súly	9,914 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	52,0 cm
1. csomag szélessége	42,0 cm
1. csomag hossza	17,0 cm
1. csomag súlya	9,914 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	56
2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	179 cm
2. csomag súlya	568 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------