



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa PLS
Készülék rövid neve	Plug-in bázis
Enclosure type	Többcélú
Category	Szigetelőlemez
Nominal height	360 mm
Nominal width	720 mm
Nominal depth	135 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 hátsó felosztás: szekrényen
Test típusa	Egy darabban öntött
Mellső burkolat típusa	Nélkül

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Üvegszállal erősített poliészter
Szín	Tartókeret: szürke (RAL 7035)
Szabványok	NEMA 4X IEC 62208 NEMA besorolás 4X
Terméktanúsítványok	UL-Aex

Környezet

Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-30...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,000 cm
1. csomag szélessége	36,000 cm
1. csomag hossza	72,000 cm
1. csomag súlya	2,991 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	37,500 cm
2. csomag szélessége	43,000 cm
2. csomag hossza	72,500 cm
2. csomag súlya	9,940 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	18
3. csomag magassága	90,000 cm

3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	65,838 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre