




#### Fő jellemzők

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Termékcsalád        | Thorsman                                                  |
| Termék neve         | Thalassa PLM                                              |
| Készülék rövid neve | PLMEX                                                     |
| Enclosure type      | Többcélú                                                  |
| Category            | Kompakt szekrény                                          |
| Nominal height      | 1056 mm                                                   |
| Nominal width       | 852 mm                                                    |
| Nominal depth       | 350 mm                                                    |
| Szekrény szerelése  | Falra szerelt                                             |
| Készülék összetétel | 1 test rögzíthető vakanyával<br>1 ajtó<br>1 reteszelő rúd |
| Ajtó típusa         | Sima                                                      |
| Záróási típus       | 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel       |

#### Kiegészítő jellemzők

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Reteszek száma                 | 1                                          |
| Szerelőlemezek leírása         | Szerelőlemez nélkül                        |
| Hozzáférés a működtetéshez     | Első rész                                  |
| Levehető alkatrészek           | Ajtó csuklópántokkal                       |
| Anyag                          | Üvegszállal erősített poliészter           |
| Szín                           | Szürke (RAL 7035)                          |
| Szabványok                     | NEMA besorolás 4X<br>IEC 62208<br>NEMA CP1 |
| Terméktanúsítványok            | UL-Aex                                     |
| Elektromos szigetelési osztály | II. osztály                                |

#### Környezet

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| IP védettségi szint                         | IP669 megfelel MSZ EN 60529 |
| IK védelmi fokozat                          | IK10 megfelel IEC 62262     |
| Tűzellenállási képesség                     | 960 °C megfelel IEC 62208   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -40...80 °C                 |

#### Csomagolási egység

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1          |
| 1. csomag magassága                 | 38,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 86,500 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 113,500 cm |
| 1. csomag súlya                     | 34,311 kg  |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | PAM        |
| Egységek száma 2. csomagban         | 4          |
| 2. csomag magassága                 | 175,000 cm |
| 2. csomag szélessége                | 100,000 cm |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 2. csomag hossza | 120,000 cm |
| 2. csomag súlya  | 150,244 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                           |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>            |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                        |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                           |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                          |