



Presentazione

Gamma	Mureva
Nome prodotto	Mureva Enclosure
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera	Contenitore per apparecchiature modulari
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Numero di moduli 18 mm per fila	3
Numero totale di moduli (18 mm)	3
Numero di file orizzontali	1
Classe di isolamento	Doppio isolamento Classe II
Attrezzature fornite	1 kit per siglatura
Tipo di pannello frontale	Reversibile Trasparente
Potenza dissipata in W	6 W
Corrente nominale [In]	63 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore	Polimero autoestinguente
Larghezza	80 mm
Altezza	150 mm
Profondità	98 mm
Profondità interna	56 mm
Colore	Porta: verde trasparente Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Paesi target	Italia

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60695-2-1 IEC 60670 IEC 61439-3
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV)	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,600 cm
Confezione 1: profondità	15,100 cm
Confezione 1: peso	265,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	22,100 cm
Confezione 2: larghezza	39,400 cm
Confezione 2: profondità	33,800 cm
Confezione 2: peso	5,705 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	480
Confezione 3: altezza	86,500 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	127,200 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Minimum percentage of recycled plastic content	24

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------