



### Presentazione

Gamma	Mureva
Nome prodotto	Mureva Enclosure
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera	Contenitore per apparecchiature modulari
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio

### Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Numero di moduli 18 mm per fila	18
Numero totale di moduli (18 mm)	72
Numero di file orizzontali	4
Classe di isolamento	Doppio isolamento Classe II
Attrezzature fornite	4 kit per siglatura 4 collari di cablaggio
Tipo di pannello frontale	Trasparente Reversibile
Potenza dissipata in W	89 W
Corrente nominale [In]	160 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore	Polimero autoestinguente
Larghezza	448 mm
Altezza	842 mm
Profondità	160 mm
Profondità interna	88 mm
Colore	Porta: verde trasparente Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Paesi target	Italia

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60695-2-1 IEC 60670 IEC 61439-3
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV)	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,0 cm
Confezione 1: larghezza	84,2 cm
Confezione 1: profondità	46,6 cm
Confezione 1: peso	7,35 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	13
Confezione 2: altezza	77,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	107,55 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Minimum percentage of recycled plastic content	26

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------