

Scheda prodotto

Caratteristiche

16005

Voltmetro analogico VLT - 72 x 72 mm - 0..500 V



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome dispositivo	VLT
Tipo prodotto	Voltmetro
Compatibilità gamma	Prisma Prisma P porta Prisma Prisma G porta
Scala	0-500 V
Tipo tecnologia	Ferromagnetico
Tipo di scala	62 mm oltre 90°
Installazione	Lato anteriore

Caratteristiche tecniche

Tipo di misura	Tensione
Classe di precisione	Classe 1.5
Potenza assorbita	3 VA
Potenza assorbita in VA	3 VA
Tenuta al sovraccarico	1,2 Un, in permanenza 2 Un, 5 s
Montaggio dispositivo	Incasso
Operating position	30°/verticale
Larghezza	72 mm
Altezza	72 mm
Profondità	75 mm
Deriva di temperatura	+/- 0,003 %/°C

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61010-1 IEC 60051-1 IEC 61000-4
Grado di protezione IP	IP52
Temperatura ambiente operativa	-25...50 °C
Temperatura di riferimento	23 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	215,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	33
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,38 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------