

RMCN22BD

HARMONY Analog feszültség/áram konverter, bemenet: 0-10V/4-20mA, kimenet: 0-10V/4-20mA, nem elválasztott



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Analog
Termék vagy alkatrész típusa	Feszültség/áram átalakító
Analóg bemenet típusa	Áram 4...20 mA Feszültség 0...10 V DC
Analóg kimeneti típusa	Áram 4...20 mA <= 500 Ohm kábelezéssel Feszültség 0...10 V >= 100 kOhm kábelezéssel

Kiegészítő jellemzők

Védelem típusa	Rövidzárvédelem a kimeneten Túlfeszültség Tápegységen felcserélt pólusok elleni védelem
Abnormal analogue output voltage	-15...0 V, amennyiben nincs bemenet bekötve vagy vezetékszakadás
Abnormal analogue output current	4...30 mA, amennyiben nincs bemenet bekötve vagy vezetékszakadás
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen +/- 20 %, nem szigetelt
Áramfelvétel	<= 40 mA esetén feszültség kimenet <= 60 mA esetén áramkimenet
Helyi jelzés	Betáp ON: LED (zöld)
Mérési hiba	+/- 5% a méréshatárra -20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
Ismétlési pontosság	+/- 0,2% a méréshatárra -20 °C +/- 0,6% a méréshatárra -60 °C
Hőmérsékleti együttható	200 ppm/°C
Szorítócsatlakozási kapacitás	1 x 23 mm ² 2 x 100 mm ²
Meghúzási nyomaték	0,6...1,1 N.m
Jelölés	CE
Átmeneti ellenállás	0,5 kV ideig 1,2/50 µs megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
[Ui] névleges szigetelési feszültség	2 kV
Rögzítési mód	Csavarokkal (szerelőlapot rögzítő keret) Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Biztonsági megbízhatósági adatok	MTTFd = 73.2 év B10d = 67582
Nettó súly	0,12 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60595-2-1 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
IP védettségi szint	IP20 (sorkapocs) IP51 (tokozat)
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1 850 °C megfelel UL94 (anyag V0)
Ütésállóság	5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...100 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	6 kV (felsorolásban) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 3A szint 8 kV (levegőben) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 3A szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben	1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (1 kV bemeneten/kimeneten) 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (2 kV betápláláson)
Sugárzott/vezetett zavar	CISPR22, 1 csoport – B osztály CISPR11
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...50 °C egymás melletti szerelés 0...60 °C 2 ciklus / csoport
Szennyezettségi fok	2 megfelel IEC 60664-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,7 cm
1. csomag szélessége	8,2 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	103,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	47
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	5,62 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------


Analog Interface (Converter)

Dimensions




Mounting

Mounting on Rails AM1•••••




Panel Mounting




Analog Interface: Voltage/Current Converter

Wiring Diagrams

Current input signal



Voltage input signal



The input, output and power supply lines must be kept away from the power cables to avoid effects due to induced interference.
The supply, input and output cables must be shielded as indicated in the schemes and must be kept away from each other.