



### Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 CDS
Tipo prodotto	Contattore distacco carichi
Nome dispositivo	CDS
Numero di vie	3
Tipo controllo e monitoraggio	Controllo fase indipendente
Numero di poli	3P

### Caratteristiche tecniche

Impostazioni	70 30 40 60 15 25 10 80 20 5 90 50
Potenza consumata massima in VA	12 VA
Tensione nominale di impiego [Ue]	415 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
Corrente nominale	15 A per circuito non prioritario Regolabile da 5 a 90 A per circuito prioritario
Segnalazione locale	Indicazione distacco carichi: 3 LED (giallo)
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm Montaggio a muro Montaggio pannello
Passo 9 mm	16
Connessioni - morsetti	Circuito non prioritario: morsetto a vite 2,5...10 mm <sup>2</sup> flessibile Circuito non prioritario: morsetto a vite 2,5...10 mm <sup>2</sup> rigido Circuito prioritario: morsetto a vite 10...35 mm <sup>2</sup> flessibile Circuito prioritario: morsetto a vite 10...50 mm <sup>2</sup> rigido
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Altezza	77 mm
Larghezza	144 mm
Profondità	60 mm
Peso prodotto	0,5 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Coppia di serraggio	Circuito non prioritario: 2 Nm Circuito prioritario: 3,5 Nm
Lunghezza spelatura fili	12 Mm 13 mm

## Ambiente

Norme di riferimento	NF C 61-750 EN 50081-1 EN 50081-2
Temperatura ambiente operativa	-5...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,7 cm
Confezione 1: profondità	15,7 cm
Confezione 1: peso	509,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,65 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------