



### Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

### Presentazione

Tipo prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Tipo batteria	Batteria PB
Topologia	Line interactive
Quantità per confezione	Set da 1
Reset	Reset automatico
Gamma prodotto	Easy UPS 1Ph BVS Series

### Caratteristiche tecniche

Tipo di installazione	All'interno
Surge Energy	156 J
Tipo di segnale	Stepped approximation to a sinewave
Tipo dispositivo di protezione	Surge protection device (SPD) Interruttore modulare Fuse
Tensione di ingresso	230 V CA
Tensione di uscita	230 V
Grado di protezione IP	IP20
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.
Frequenza di rete	45...65 Hz
Gamma alimentazione	650 VA 375 W
Collegamento elettrico	Ingresso: 1 inlet Schuko CEE 7/P Uscita: 4 outlet Schuko CEE 7
Segnalazione locale	Allarme, distintive per basso livello batteria Allarme, tono continuo o intermittente per Sovraccarico LED per stato batteria
Numero di batterie	1
Tempo di ricarica	8 H
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	7,0 Ah
Durata batteria	5 anni
Peso prodotto	4,5 kg
Altezza	92,5 mm
Larghezza	160,5 mm
Profondità	305 mm

## Ambiente

Umidità relativa	0...90 %, senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...6561 ft
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificazioni prodotto	CE

## Caratteristiche fisiche

Installazione	Parete Pavimento
---------------	---------------------

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	23,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,500 cm
Confezione 1: profondità	37,500 cm
Confezione 1: peso	5,027 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	25,500 cm
Confezione 2: larghezza	39,000 cm
Confezione 2: profondità	58,500 cm
Confezione 2: peso	21,345 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	91,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	244,224 kg
SCC14	10731304338489

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years
----------	---------