



Panoramica

Tempi di consegna Solitamente disponibile subito

Presentazione

Tipo prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Tipo batteria	Batteria PB
Topologia	Line interactive
Quantità per confezione	Set da 1
Reset	Reset automatico
Gamma prodotto	Easy UPS 1Ph BVS Series

Caratteristiche tecniche

Tipo di installazione	All'interno
Surge Energy	156 J
Tipo di segnale	Stepped approximation to a sinewave
Tipo dispositivo di protezione	Surge protection device (SPD) Interruttore modulare
Tipologia protezione	Fusibile di protezione
Tensione di ingresso	230 V CA
Tensione di uscita	230 V CA
Grado di protezione IP	IP20
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.
Frequenza di rete	45...65 Hz
Gamma alimentazione	800 VA 450 W
Collegamento elettrico	Ingresso: 1 inlet Schuko CEE 7/P Uscita: 4 outlet Schuko CEE 7
Segnalazione locale	Allarme, distinctive per basso livello batteria Allarme, tono continuo o intermittente per Sovraccarico LED per stato batteria
Numero di batterie	1
Tempo di ricarica	8 H
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	7,0 Ah
Durata batteria	5 anni
Peso prodotto	5,3 kg
Altezza	92,5 mm
Larghezza	160,5 mm
Profondità	305 mm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Umidità relativa	0...90 %, senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...6561 ft
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificazioni prodotto	CE

Caratteristiche fisiche

Installazione	Parete Pavimento
---------------	---------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,500 cm
Confezione 1: larghezza	23,500 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Confezione 1: peso	5,637 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	23,480 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	116,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	482,600 kg
SCC14	10731304338526

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years
----------	---------