



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 IH
Nome dispositivo	IH
Tipo prodotto	Interruttore orario meccanico
Numero di vie	1
Funzione disponibile	Commutazione orario manuale

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Lampada alogena 230 V CA 1000 W Lampada alogena 230 V CA 1100 W Lampada fluocompatta 230 V CA 600 VA Tubo fluorescente compensato in parallelo 2 x elettronico 40 W 12 µF Lampada fluorescente compattaelettronico 25 W Lampada LED < 2 W 20 W Lampada LED > 2 W 180 W
Durata del ciclo	24 h
Massimo numero di commutazioni	48 on - 48 off
Durata intervallo minimo	15 min
Tipo di regolazione	Commutazione orario manuale
Precisione di misura	+/-1 s/giorno 20 °C
Potenza assorbita W	0,5 W
Massima corrente di commutazione	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	110...230 V CA a 50...60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Durata batteria	6 anni
Tempo di backup	Durata 150 h e salvataggio programma 230 V CA 75 h time and program saving 110 V CA
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	6
Colore	Bianco (RAL 9003)
Connessioni - morsetti	Terminali senza viti
Capacità di serraggio connessioni	2 x 0.5...2 .5 mm²
Larghezza	54 mm
Altezza	90 mm
Profondità	66 mm
Peso prodotto	0,198 kg
Norme di riferimento	EN 60730-1

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-20...55 °C
Grado di inquinamento	2
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	10,5 cm
Confezione 1: peso	152,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,943 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------