



Fő jellemzők

Range	Thalassa
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	V
Product Type	Kapcsolótest

Kiegészítő jellemzők

Mounting Support	Lemez vagy panel szerelőkészlettel Leágazó doboz
Performance Level	Nagy teljesítményű
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NO
Network type	DC AC
Network frequency	50/60 Hz
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	6 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	15 KW -230...240 V (AC-3e) 22 KW -400...440 V (AC-3e) 30 KW -500 V (AC-3e) 30 KW -6 V (AC-23B) 37 KW -500 V (AC-23B) 18,5 KW -6 V (AC-3e) 18,5 KW -230...240 V (AC-23B) 30 kW -400...440 V (AC-23B)
[Ie] Rated Operational Current	57 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	80 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	63 A
Making capacity (I Rms)	800 A -400 V AC-21B 800 A -400 V AC-22A 800 A -400 V AC-23B
Breaking Capacity	640 A -400 V (AC-21B) 640 A -400 V (AC-22A) 640 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA -400 V - kapcsolt biztosíték 80 A aM 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 80 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,1 kA -400 V csúcsáram esetén
Intermittent duty class	30
Suitability for isolation	Igen
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Icw] rated short-time withstand Rms current	960 A -400 V időtartam: 1 év
Mechanical Durability	30000 ciklus
Electrical Durability	30000 Ciklus AC-21 30000 ciklus DC-11

IEC Terminal Connection	Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 16 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 25 mm ² - kábel merevsége: tömör
Tightening Torque	Betápláló áramkör: 4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Height	83 mm
Width	60 mm
Depth	65 mm
Product Weight	0,5 kg

Környezet

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]GOST[RETURN]UKR
Degree of Protection	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Protective Treatment	TC/TH
Mechanical Robustness	Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C megfelel IEC 60695-2-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	297,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,906 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	192
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	71,844 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------