



Presentazione

Product range	Mureva BOX
Product type	Box di giunzione
Quantity per package	1 pezzo

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso cavi	Gommini di tenuta
Tipo di fissaggio	Fissato a vite: copertura
Inner dimensions	225 x 175 x 100 mm
Number of cable entries	4 diametro: 25 mm 8 diametro: 32 mm
Materiale	PP (polipropilene): copertura SBS (stirene butadiene stirene): gommino di tenuta
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	105 mm
Larghezza	245 mm
Profondità	200 mm
Peso prodotto	0,6 kg

Ambiente

Operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 conforming to CEI 60529
IK-Class	IK07 conforming to EN 50102
Glow wire temperature	750 °C
Norme di riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11 cm
Confezione 1: larghezza	19,5 cm
Confezione 1: profondità	24 cm
Confezione 1: peso	653 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	40 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm

Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	6,58 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	225
Confezione 3: altezza	217,5 cm
Confezione 3: larghezza	100 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	175 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------