


VW3A4423

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti
EMC szűrő, 3 fázisú, 25A, ATV340
frekvenciaváltóhoz és Lexium hajtáshoz



Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar Lexium 05
Termék vagy alkatrész típusa	EMC bemeneti szűrők
Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 32i Lexium 62 Lexium 32 Altivar Process ATV600
Termékkompatibilitás	LXM28A LXM32, háromfázisú, vonaláram 14.6...18.1 A Frekvenciaváltó ATV340 -2,2 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV340 -3 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV340 -4 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV340 -5,5 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV340 -7,5 kW, 380...480 V
Termék specifikus alkalmazás	Rádió interferencia bemenet szűrő
Szerelési hely	Frekvenciaváltó felőli oldalon
Fázisok hálózatszáma	Három fázis

Kiegészítő jellemzők

Maximum cable distance between devices	20 M megfelel IEC 61800-3 C2. kategória 50 M megfelel IEC 61800-3 C3. kategória 100 m megfelel IEC 61800-3, Ed 2
[In] névleges áramerősség	25 A
Termikus veszteségek	15,8 W
Hálózat szabályozott feszültsége	380...500 V
Tűrőhatár	-15...20 %
Nettó súly	1,35 kg
EMC-szűrő kompatibilitása	023 típus

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,200 cm
1. csomag szélessége	22,400 cm
1. csomag hossza	29,600 cm
1. csomag súlya	1,532 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	44
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	65,736 kg


Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Additional EMC Input Filters



Dimensions in mm


a	b	c	G	H	Ø
140	235	50	120	215	4.5

Dimensions in in.


a	b	c	G	H	Ø
5.51	9.25	1.96	4.72	8.46	0.18

Mounting Recommendations

Mounting the Filter on the Side of the Drive



Recommended Schema



- (1) Filter
- (2) Drive