

XACB121

Harmony XACB Üres függőkapcsoló ház, 12 lyukú



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Felfüggesztett vezérlő állomás
Készülék rövid neve	XACB

Kiegészítő jellemzők

Vezérlőállomás típusa	Kettős szigetelésű
Szekrény anyaga	Üvegszál-erősítésű poliszter
Elektromos áramkör típusa	Vezérlő áramkör Betápláló áramkör
Szekrény típusa	Üres szekrény
Kivágások száma	12 kivágás
Ellenőrzőállomás színe	Sárga
Kábelbemenet	Lépcsős nyílású gumipersely 10...22 mm
Védőszín	Nélkül
Függőleges kezelői kivágóközpont	40 mm
Szabványok	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	CSFM listed
Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	100 m/s ² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to EN 50102
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Nettó súly	1,46 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,500 cm
1. csomag szélessége	66,500 cm
1. csomag hossza	16,500 cm
1. csomag súlya	1,645 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06

Egységek száma 2. csomagban	15
2.csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	37,675 kg

Kínálat fenntarthatósága


REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

Below drawing shows a product with 12 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.




Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	593
b1	220	310	400	490	404
c	98	98	98	98	158
d	40	40	40	40	40

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	23.35
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	15.90
c	3.86	3.86	3.86	3.86	6.22
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57


Protective cable sleeves



(1) Internal Ø


Control of Single-Speed Reversing Motor

With XESD1181 contact block, to be ordered separately



Control of 2-Speed Reversing Motor


With XESD1281 contact block, to be ordered separately




KM High speed contactor

Control of Single-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1191 contact block, to be ordered separately




Combined with 3-pole isolating block XACS399 or XACS3991, shown in the unoperated position (pendant station “supplied”), fitted with key release trigger action latching Emergency stop operator.




Control of 2-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1291 contact block, to be ordered separately



Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately



Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2241 contact block, to be ordered separately

