KNA100DL4

Canalis - Gomito taglio flessibile - 100 A - Ang. interna/esterna da 80 a 180°



_					
Pi	es	en	ıtaz	'IO	ne

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KN
Tipo prodotto	Flexible element
Descrizione condotto sbarre	Curva flessibile
Applicazione	Distribuzione
Tipo di cambio di direzione	2 dimensioni
Corrente nominale di impiego [le]	100 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [ue]	230500 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Numero di circuiti	1
Tipo di controllo	Senza
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Installazione	Con viti
Limite stress termico	1980 kA²s
Maximum radiated magnetic field	0,106 μΤ
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [uimp]	6 kV
Tensione nominale di isolamento [ui]	500 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [lcw]	1,4 kA
Corrente nominale di picco ammissibile [lpk]	14 kA
THDI	015 % 100 A 1533 % 80 A 33100 % 63 A
Angolo di funzionamento	80180 °
Lunghezza	355 mm
Peso netto	1,3 kg
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme aCEI 62262
Temperatura ambiente	035 °C senza riduzione

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	4,0 cm	
Confezione 1: larghezza	11,0 cm	
Confezione 1: profondità	54,5 cm	
Confezione 1: peso	1,037 kg	
Unità di misura confezione 2	P06	

Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	26 cm
Confezione 2: larghezza	60 cm
Confezione 2: profondità	80 cm
Confezione 2: peso	10,546 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EEU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	₫ Si
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months