

# Termékadatlap

## Jellemzők

# XACB691

Harmony XACB 6 nyomógomb, mechanikus retesz, 2 pólus, 2,2kW



### Fő jellemzők

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Termékválaszték              | Harmony XAL                    |
| Termék vagy alkatrész típusa | Felfüggesztett vezérlő állomás |
| Készülék rövid neve          | XACB                           |

### Kiegészítő jellemzők

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vezérlőállomás típusa                       | Kettős szigetelésű                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szekrény anyaga                             | Üvegszál-erősítésű poliszter                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektromos áramkör típusa                   | Betápláló áramkör                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szekrény típusa                             | Használatra kész                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vezérlőállomás-alkalmazás                   | Egysebességes emelőmotor vezérlése                                                                                                                                                                                                                       |
| Vezérlőállomás összetétele                  | 6 nyomógomb                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vezérlőgomb típusa                          | Első nyomógomb 2-pólusú raise, slow<br>Második nyomógomb 2-pólusú lower, slow<br>Negyedik nyomógomb 2-pólusú left, slow<br>Harmadik nyomógomb 2-pólusú right, slow<br>Ötödik nyomógomb 2-pólusú előre lassan<br>Hatodik nyomógomb 2-pólusú hátra, lassan |
| Termékkompatibilitás                        | XESD1191 irányváltó művelethez                                                                                                                                                                                                                           |
| Mechanikus reteszelés                       | Mechanikus reteszeléssel a párok között                                                                                                                                                                                                                  |
| Ellenőrzőállomás színe                      | Sárga                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Csatlakozás típusa                          | Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm <sup>2</sup> vezeték nélkül<br>Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm <sup>2</sup> vezeték nélkül                                                                                                                              |
| Szabványok                                  | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60204-32<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész                                                                                                                                                                         |
| Terméktanúsítványok                         | CSFM listed                                                                                                                                                                                                                                              |
| Védőkezelés                                 | TH kérésre                                                                                                                                                                                                                                               |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rezgési ellenállás                          | 15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                         |
| Ütésállóság                                 | 100 m/s <sup>2</sup> megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek                                                                                                                                                                                                 |
| Tűlfeszültségi kategória                    | II. osztály megfelel IEC 61156-5                                                                                                                                                                                                                         |
| IP védettségi fok                           | IP65 conforming to MSZ EN 60529                                                                                                                                                                                                                          |
| Mechanikai tartósság                        | 1000000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kábelbemenet                                | Lépcsős nyílású gumipersely 10...22 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Ithe konvencionális zárt termikus áram      | 12 A                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ui névleges szigetelési feszültség          | 500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1<br>600 V megfelel CSA 1010                                                                                                                                                                                |
| Uimp névleges lökő-feszültség állóság       | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                |
| Érintkezők működése                         | Gyors működésű                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üzemelési erő                     | 17 N nyomógomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rövidzárlat-védelem               | 10 A biztosítékvédelem által betét biztosíték típus aM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Névleges teljesítmény LE-ben      | 2 LE -240 V, CSA-Ex tanúsítva[RETURN]3 LE -600 V, CSA-Ex tanúsítva[RETURN]5 LE -400 V, CSA-Ex tanúsítva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Névleges üzemi teljesítmény W-ben | 2200 W AC-3e -240 V megfelel IEC 60947-4<br>2200 W AC-3e -400 V megfelel IEC 60947-4<br>2200 W AC-41 -240 V megfelel IEC 60947-4<br>2200 W AC-41 -400 V megfelel IEC 60947-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektromos élettartam             | 300000 Ciklus AC-3e, 2200 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4<br>300000 Ciklus AC-3e, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4<br>300000 Ciklus AC-41, 2200 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4<br>300000 Ciklus AC-41, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4<br>500000 Ciklus AC-3e, 1500 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4<br>500000 Ciklus AC-41, 1500 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4<br>800000 Ciklus AC-3e, 1500 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4<br>800000 ciklus AC-41, 1500 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4 |
| Végpontok leírása ISO n°1         | (13-14)NO<br>(43-44)NO<br>(23-24)NO<br>(33-34)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sorkapocs azonosító               | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nettó súly                        | 1,35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 9,0 cm   |
| 1. csomag szélessége                | 10,0 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 70,0 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 1,735 kg |

### Kínálat fenntarthatósága


|                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.                                 |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.



(1) With mushroom head operator


Dimensions in mm

| Number of cut-outs | 2   | 4   | 6   | 8   | 12  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| b                  | 409 | 499 | 589 | 679 | 679 |
| b1                 | 220 | 310 | 400 | 490 | 490 |
| c                  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  |
| d                  | 40  | 40  | 40  | 40  | 30  |

Dimensions in in.

| Number of cut-outs | 2     | 4     | 6     | 8     | 12    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b                  | 16.10 | 19.64 | 23.19 | 26.73 | 26.73 |
| b1                 | 8.66  | 12.20 | 15.75 | 19.29 | 19.29 |
| c                  | 3.86  | 3.86  | 3.86  | 3.86  | 3.86  |
| d                  | 1.57  | 1.57  | 1.57  | 1.57  | 1.18  |

Protective cable sleeves



(1) Internal ø