

## XACS499

### Harmony XAC Vészleállító kontaktus blokk



#### Fő jellemzők

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Termékválaszték                  | Harmony XAL            |
| Termék vagy alkatrész típusa     | Szigetelés árnyékolás  |
| Komponens neve                   | XACS                   |
| Elektromos áramkör típusa        | Betápláló áramkör      |
| Érintkező tömb alkalmazás        | Vészleállító nyomógomb |
| Érintkező blokk típusa           | Egyszeres              |
| Termék kompatibilitása           | XACB                   |
| Érintkezők típusa és összetétele | 3 NC                   |
| Blokk szerelése                  | Mellső szerelésű       |
| Érintkezők működése              | Gyors működésű         |

#### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás típusa                      | Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm <sup>2</sup> vezeték nélkül<br>Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm <sup>2</sup> vezeték nélkül                                                                           |
| Függőleges rögzítő középpontok          | 30 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Mechanikai tartósság                    | 1000000 ciklus                                                                                                                                                                                        |
| Érintkező kód meghatározás              | A300 AC-15: B300, U <sub>e</sub> = 240 V, I <sub>e</sub> = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet<br>Q300 DC-14, U <sub>e</sub> = 250 V, I <sub>e</sub> = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                        |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                             |
| Névleges üzemi teljesítmény W-ben       | 3000 W AC-3 -400 V                                                                                                                                                                                    |
| Nettó súly                              | 0,1 kg                                                                                                                                                                                                |

#### Környezet

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                  | IEC 60947-3<br>IEC 60947-3<br>CSA C22.2 No 14                    |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C                                                      |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                      |
| Rezgési ellenállás                          | 15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság                                 | 100 m/s <sup>2</sup> megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek         |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya     | II osztály megfelel IEC 61156-5                                  |

#### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 4,4 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 10,2 cm |
| 1. csomag hossza                     | 8,3 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 88,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 50      |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 2. csomag magassága  | 15,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza     | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya      | 4,49 kg |


### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen                                                                            |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |


### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensions



## Mounting



---

## Rated Operational Power

---

### AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

| Voltage           | V | 24  | 48  | 127 | 230 |
|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Inductive circuit | W | 140 | 385 | 525 | 455 |

### DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

| Voltage           | V | 24 | 48 | 120 |
|-------------------|---|----|----|-----|
| Inductive circuit | W | 60 | 45 | 42  |