

## XB4BV45

Harmony komplett fém BA9s izzós jelzőlámpa,  
Ø22, 230VAC, narancssárga



### Fő jellemzők

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Termékválaszték                      | Harmony XB4R                             |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Jelzőfény                                |
| Készülék rövid neve                  | XB4F                                     |
| Külső tokozat anyaga                 | Króm bevont fém                          |
| Rögzítőperem anyaga                  | Zamak                                    |
| Fej típusa                           | Szabványos                               |
| Szerelési átmérő                     | 22,5 mm                                  |
| Minimális rendelési mennyiség        | 1                                        |
| Jelzőegység fej                      | Kerek                                    |
| Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe | Narancs                                  |
| Kezelő kiegészítő információ         | Sima búrakkal                            |
| Fényforrás                           | Izzó                                     |
| Izzó foglalat                        | BA 9s                                    |
| Világító blokk betáplálása           | Beépített transzformátoron át 1,2 VA 6 V |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 230...240 V AC -50/60 Hz                 |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magasság                                | 47 mm                                                                                                                                                                               |
| Szélesség                               | 30 mm                                                                                                                                                                               |
| Mélység                                 | 78 mm                                                                                                                                                                               |
| Végpontok leírása ISO n°1               | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                           |
| Nettó súly                              | 0,152 kg                                                                                                                                                                            |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                                  |
| Csatlakozás típusa                      | Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> kábelvéggel megfelel IEC 60947-1<br>Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm <sup>2</sup> kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1 |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                      |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                           |
| Jelzés típusa                           | Folyamatos                                                                                                                                                                          |
| Készülék bemutatása                     | Komplett termék                                                                                                                                                                     |

### Környezet

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                 | TH kérésre                                                               |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                              |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -40...55 °C                                                              |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya     | I osztály megfelel IEC 60536                                             |
| IP védettség szint                          | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés |

|                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEMA védettségi szint | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                    |
| IK védettségi fok     | IK07 conforming to IEC 50102                                                                                                                                          |
| Szabványok            | IEC 60947-1<br>IEC 60947-6-1<br>IEC 60947-5-1/1991<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>JIS C 4520<br>JIS C8201-2-2                                    |
| Terméktanúsítványok   | UL listed[RETURN]CSA-Ex                                                                                                                                               |
| Rezgési ellenállás    | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                       |
| Ütésállóság           | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 8,4 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 4,8 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 3,4 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 146,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 5        |
| 2. csomag magassága                  | 8,8 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 26,5 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 3,4 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 735,0 g  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S02      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 50       |
| 3. csomag magassága                  | 15,0 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 3. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 3. csomag súlya                      | 7,788 kg |


### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                             |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körköröségi profil            |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                        |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

| a in mm | a in in. | b in mm | b in in. | c in mm | c in in. |
|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 66      | 2.60     | 30      | 1.18     | 46.5    | 1.83     |

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                           | Connection by Faston Connectors |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| <p>(1) Diameter on finished panel or support</p> <p>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</p> <p>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</p> <p>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>_{0}^{+0.4}</math> / 0.88 in. <math>_{0}^{+0.016}</math>)</p> <p>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</p> <p>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</p> |                                 |