



### Presentazione

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | TeSys                                                                                             |
| Nome prodotto                           | TeSys LJ                                                                                          |
| Nome dispositivo                        | LJ7K                                                                                              |
| Tipo prodotto                           | Avviatore DOL in cassetta                                                                         |
| Applicazione                            | Sicurezza                                                                                         |
| Categoria di utilizzazione              | AC-3                                                                                              |
| Composizione dispositivo                | Contattore<br>Trasformatore di controllo<br>Interruttore                                          |
| Potenza motore [kW]                     | 4 kW a 380/400 V CA 50 Hz                                                                         |
| Campo di regolazione protezione termica | 6...10 A                                                                                          |
| [Uc] control circuit voltage            | 24 V CA 50/60 Hz                                                                                  |
| Tipo di comando                         | Pulsante start bianco I<br>Pulsante stop Nero O<br>Mushroom head push-button emergency stop Rosso |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero ingressi cavo | 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top<br>4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore |
| Larghezza            | 175 mm                                                                                       |
| Altezza              | 165 mm                                                                                       |
| Profondità           | 146 mm                                                                                       |
| Peso prodotto        | 2,27 kg                                                                                      |

### Ambiente

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Norme di riferimento       | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1 |
| Materiale                  | Polycarbonato                |
| Grado di protezione IP     | IP55 conforme a CEI 60529    |
| Grado di protezione IK     | IK07 conforming to CEI 60529 |
| Caratteristiche ambientali | Ambiente standard            |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 21,400 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 22,600 cm |
| Confezione 1: profondità         | 25,800 cm |
| Confezione 1: peso               | 2,466 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 42,580 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|