



### Presentazione

Nome dispositivo	MT250
Tipo prodotto	Motore
Applicazione	Carica molle automatico
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX250 new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation" "NSX250 DC"
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	208...277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fisso
Circuit breaker frame rated current	250 A

### Caratteristiche tecniche

Tipo segnale di controllo	Mantenuto Impulso
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Frequenza di funzionamento massima	4 per minuto
Potenza assorbita in VA	500 VA chiusura 500 VA apertura
Apparecchiatura fornita	Adattore SDE
Descrizione opzioni bloccaggio	Da 1 a 3 lucchetti da Ø 5 a Ø 8 Lucchetto in posizione OFF

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,8 cm
Confezione 1: larghezza	12,4 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Confezione 1: peso	1,39 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	21,616 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------