



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	MCH
Tipo prodotto	Motore
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
Installazione	Fisso
Tensione di comando [Uc]	250...277 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un
Potenza assorbita in VA	180 VA
Protezione sovracorrente	2...3 x In 0,1 s
Maximum charging time	4 s
Frequenza di funzionamento massima	<= 3 cicli al minuto
Provided contact	Contatto fincorsa a 240 V 10 A

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	23,0 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Confezione 1: peso	1,888 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------