



### Presentazione

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Gamma                      | TeSys                                 |
| Tipo prodotto              | Bobina contattore                     |
| Nome dispositivo           | LXD1                                  |
| Tipo circuito di controllo | CA a 50/60 Hz                         |
| Tensione di comando [Uc]   | 240 V CA 50/60 Hz                     |
| Resistenza media           | 562,3 Ohm a 20 °C                     |
| Induttanza circuito chiuso | 22 H                                  |
| Compatibilità prodotto     | CAD<br>LC1DT20...DT40<br>LC1D09...D38 |
| Durata meccanica           | 15 Mcicli                             |
| Maximum operating rate     | 3600 cicli/h a <60 °C                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia bobina                       | Senza modulo soppressore integrato                                                                                                                    |
| Limiti tensione circuito di controllo   | Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operativo: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| Potenza di spunto in VA                 | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                            |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                              |
| Dissipazione di calore                  | 2...3 W a 50/60 Hz                                                                                                                                    |

### Ambiente

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Temperatura ambiente operativa | -5...60 °C |
| Peso prodotto                  | 0,07 kg    |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,300 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 74,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 100       |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 7,748 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Senza PVC                        | Sì                                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|