



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome prodotto	CT
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Corrente secondaria	5 A
Classe di precisione	Classe 0.5 a 4 VA Classe 3 a 6 VA Classe 1 a 5,5 VA
Corrente nominale [In]	200 A

Caratteristiche tecniche

Tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per cavo
Rapporto trasformatore di corrente	200/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	12 kA
Corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Aggancio Con viti
Installazione	Guida DIN Piastra montaggio
Larghezza	Esterno: 44 mm
Altezza	Esterno: 65 mm
Profondità	Frame : 30 mm Totale : 37 mm
Diametro	21 mm
Peso prodotto	0,175 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe di isolamento	Classe B
Diametro esterno cavi	21 mm
Sigillatura	Con

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]EAC
Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Confezione 1: peso	181,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,25 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------