

XB5S2B2M12

Harmony biometrikus kapcsoló, monostabil,
PNP, 24VAC/DC, M12 csatlakozóval



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Biometrikus kapcsoló
Termék specifikus alkalmazás	Ipari gépek Anyagok mozgatása
Készülék rövid neve	XB5S
Külső tokozat anyaga	Sötétszürke műanyag
Szerelési átmérő	22 mm
Kimenet típusa	PNP
Minimális rendelési mennyiség	1
IP védettségi szint	IP20 megfelel EN/IEC 60529 (hátsó felület) IP65 megfelel EN/IEC 60529 (előlap)
Kezelő típusa	Pillanatnyi
Kezelőprofil	ujjlenyomat-olvasó
Memória alkalmazhatósága	200 felhasználó, legfeljebb 2 ujjlenyomat felhasználónként

Kiegészítő jellemzők

Szekrény anyaga	Poliamid PA66
Kábel szigetelőanyag	PvR
Működési helyzet	Függőleges felületi szerelés Vízszintes helyzet Lapos felületű telepítés
Modul funkciója	Monostabil
Nettó súly	0,183 kg
Jelölés	CE
Helyi jelzés	Kimeneti státusz: 1 LED (zöld) Rendszergazda regisztrációs mód: 1 LED (narancs) Működési funkció, állapot és konfiguráció - első ajtóra szerelve: 1 LED (narancs) Hibaállapot (ERR): 1 LED (piros) Állítsa vissza a bemenetet 1-es állásba: 1 LED (piros)
Rövidzárlat-védelem	250 mA külső olvadóbetét típus gG
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen
Villamos csatlakozás	M12 AS-Interface csatlakozó közül 0,2 m
Betáplálási feszültség korlátok	20...30 V DC elkülönítetlen
Védelem típusa	Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) Rövidzár Reverz polaritás elleni védelem
Maximális kapcsolási áram	200 mA
Ures maradványfeszültség	1 V záróérintkező
Áramfelvétel	<= 70 mA névleges
Késleltetés az első bekapcsoláskor	3 s + 0.5 ms regisztrált felhasználónként
Maximum delay recovery	1,5 s
Maximum delay response	1,5 s

Környezet

Termékválaszték	Harmony XB6
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...50 °C
NEMA védettségi szint	NEMA 12
Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Rezgési ellenállás	+/- 7,5 mm (f= 5...9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 9...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	5 gn 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,7 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	18,5 cm
1. csomag súlya	163,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	1,634 kg


Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------


Dimensions of Biometric Switches



e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

M12 Connector

M12 connector



- 1 : (+)
- 3 : (-)
- 4 : Output