



Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo prodotto	Lato anteriore
Tipo di piastra frontale	Piana
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	"Resi9" "Resi9 MP"

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Ad incasso
Tipo di pannello frontale	Piana
Numero di file orizzontali	2
Numero di moduli 18 mm per fila	12
Numero totale di moduli (18 mm)	24
Materiale contenitore	Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica
Larghezza	Esterno: 294 mm
Altezza	Esterno: 377 mm
Profondità	Esterno : 18 mm
Colore	Lato frontale: bianco (RAL 9003)

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
Resistenza al fuoco	Porta: 650 °C Lato frontale: 650 °C
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	29,4 cm
Confezione 1: profondità	37,5 cm
Confezione 1: peso	806,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	53,5 cm
Confezione 2: larghezza	41,0 cm
Confezione 2: profondità	30,5 cm
Confezione 2: peso	9,0 kg

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	118,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	156,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------