



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CE
Tipo prodotto	Scambiatore aria-aria
Mounting type	Lati del contenitore
Potenza frigorifera	80 W il valore di potenza si ottiene moltiplicando la potenza specifica per DeltaT

Caratteristiche tecniche

Flow rate	Circuito esterno: 1050 m ³ /h Circuito interno: 1050 m ³ /h
Tipo di controllo	Termostato
Intervallo regolazione temperatura	5...60 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	All'esterno del contenitore: 5...55 °C
Nature of the fluid	Aria
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz
Corrente nominale [In]	1,1 A
Potenza assorbita W	240 W
Altezza	Esterno: 1260 mm
Larghezza	Esterno: 317 mm
Profondità	Esterno : 148 mm
Peso prodotto	17 kg
Noise level	64 dB conforme a EN/ISO 3746
Tipo di protezione	Protezione termica: T 2 A
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Grado di protezione IP	IP22 (IP esterno) IP55 (IP interno)
Certificazioni prodotto	CE
Comandi	2006/95/EC - direttiva bassa tensione 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica 2006/42/EC - macchina
Norme di riferimento	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,5 cm
Confezione 1: larghezza	36,5 cm
Confezione 1: profondità	138,0 cm
Confezione 1: peso	25,0 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	154,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	315,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------