



### Presentazione

|                       |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                 | Actassi                                                                                                                                                                 |
| Nome prodotto         | Actassi OPB                                                                                                                                                             |
| Tipo prodotto         | Armadio 19"                                                                                                                                                             |
| Applicazione          | Cablaggio                                                                                                                                                               |
| Applications          | Per la protezione delle apparecchiature di rete<br>Per montanti prodotti 19"                                                                                            |
| Modello pulsantiera   | A fianchi apribili                                                                                                                                                      |
| Support equipment     | 2 pannello fisso incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)                                                                                                  |
| Front face            | Porta a vetro                                                                                                                                                           |
| Tipo di porta         | Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °                                                                              |
| Accessibilità per uso | Laterali<br>Anteriore<br>Posteriore                                                                                                                                     |
| Parti rimovibili      | Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi<br>Lato superiore otturatore<br>Corpo otturatore<br>Posteriore otturatore<br>Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi |
| Colour                | Grigio chiaro (RAL 7035)                                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione dispositivo | 3 ingresso cavi<br>1 porta in vetro lato anteriore<br>2 pannelli laterali<br>2 montanti 19" lato anteriore<br>1 struttura aperta |
| Load rating              | 50 Kg statico<br>3 kg per unità                                                                                                  |
| Back face                | Pretranciatura                                                                                                                   |
| Side face                | Pannello                                                                                                                         |
| Numero di fori           | 1 forolaterali<br>1 forocorpo<br>1 forolato superiore                                                                            |
| Installation mode        | Montaggio a muro                                                                                                                 |
| Materiale                | Sheet steel: struttura<br>Sheet steel: porta<br>Vetro di sicurezza: porta<br>Acciaio zincato: montante                           |
| Finitura superficie      | Polvere di epossipoliestere                                                                                                      |
| Larghezza                | 600 mm                                                                                                                           |
| Altezza                  | 780 mm                                                                                                                           |
| Profondità               | 500 mm                                                                                                                           |
| Peso prodotto            | 28 kg                                                                                                                            |
| Numero di unità          | 15U                                                                                                                              |
| Targeted region          | Europe                                                                                                                           |

## Ambiente

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforme a CEI 62262   |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme a CEI 60529   |
| Norme di riferimento   | EIA-310D<br>IEC 60297-3-100 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Numero di unità per confezione 1 | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 55,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 62,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 86,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 28,000 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 4          |
| Confezione 2: altezza            | 182,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 121,000 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                              |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>               |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                               |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                  |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                              |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                            |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|