



Presentazione

Gamma	Actassi
Nome prodotto	Actassi OPB
Tipo prodotto	Armadio 19"
Applicazione	Cablaggio
Applications	Per montanti prodotti 19" Per la protezione delle apparecchiature di rete
Modello pulsantiera	A fianchi apribili
Support equipment	2 pannello fisso incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Front face	Porta a vetro
Tipo di porta	Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità per uso	Posteriore Anteriore Laterali
Parti rimovibili	Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi Lato superiore otturatore Corpo otturatore Posteriore otturatore Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi
Colour	Grigio chiaro (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Composizione dispositivo	3 ingresso cavi 1 porta in vetro lato anteriore 2 pannelli laterali 2 montanti 19" lato anteriore 1 struttura aperta
Load rating	50 Kg statico 3 kg per unità
Back face	Pretranciatura
Side face	Pannello
Numero di fori	1 forolaterali 1 forocorpo 1 forolato superiore
Installation mode	Montaggio a muro
Materiale	Sheet steel: struttura Sheet steel: porta Vetro di sicurezza: porta Acciaio zincato: montante
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Larghezza	600 mm
Altezza	515 mm
Profondità	400 mm
Peso prodotto	19,85 kg
Numero di unità	9U
Targeted region	Europe

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	EIA-310D IEC 60297-3-100

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	45,5 cm
Confezione 1: larghezza	56,5 cm
Confezione 1: profondità	61,0 cm
Confezione 1: peso	18,666 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	183,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	184,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------