


XB6EDW4B1P

Harmony XB6 Ø16 komplett világító
nyomógomb, piros, téglalap, 1CO, 24V



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB7
Termék vagy alkatrész típusa	Világító gombafejes nyomógomb
Készülék rövid neve	XB7
Külső tokozat anyaga	Műanyag
Szerelési átmérő	16 mm
Minimális rendelési mennyiség	5
Jelzőegység fej	Téglalap alakú
Kezelő típusa	rugós
Kezelőprofil	Vörös sülyesztett
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése	Gyors működésű
Csatlakozás típusa	Szigetelt Faston 2,8 x 0,5 mm Merev kábel kábelvégződéssel, szorító kapacitás: <= 0.75 mm² AWG 19...AWG 16 Érintésálló kapcsok csak segédérintkező sorkapocshoz
Érintkezők anyaga	Aranybevonatos ezüst
Fényforrás	Beépített LED
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen polarised

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,006 kg
Működési helyzet	Tetszőleges pozíció
Jelölés	CE
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Érintkező ellenállás	50 mOhm -1/6 V
Rövidzárlat-védelem	2 A megszakító típus gG
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	3 A (érintésálló kapcsok csak segédérintkező sorkapocshoz) 5 A
[Ie] névleges üzemi áram	1,5 A -125...180 V, AC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 1 A -240 V, AC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 1 A -24 Veff, DC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,7 A -24 Veff, DC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,2 A -125 V, DC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,15 A -125 V, DC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Elektromos élettartam	100000 ciklus, AC-1, 0,7 A -230...240 V megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
Jelzés típusa	Folyamatos
Áramfelvétel	10 mA
Élettartam	30000 óra

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...55 °C
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1/1991 UL 508-CM IEC 60947-1 JIS G 3141 JIS C 852
Terméktanúsítványok	CCC[RETURN]cURus (873)
Rezgési ellenállás	2.3 gn (f= 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	10 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,500 cm
1. csomag szélessége	4,000 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	10,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	3,500 cm
2. csomag szélessége	9,000 cm
2. csomag hossza	18,500 cm
2. csomag súlya	60,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	50
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	15,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	751,000 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------