



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3CM
Application	Applicazione dialogo uomo-macchina
Category	Cassetta di comando
Altezza nominale cassetta	500 mm
Larghezza nominale cassetta	500 mm
Profondità nominale cassetta	250 mm
Tipo accessorio d'installazione	Sistema di sospensione
Applicazione prodotto	Interfaccia
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta con serratura 2 guida 1 piastra rinforzo 1 cornice lamiera frontale

Caratteristiche tecniche

Corpo lampada	Corpo monoblocco
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	Posteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Accessibilità per uso	Posteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Cornice lamiera Con viti 2 guide Con viti
Materiale	Cassetta e pannello frontale: acciaio Cornice: alluminio
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035) Lato anteriore: grigio (RAL 7033)
Peso prodotto	16,53 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	52,0 cm
Confezione 1: larghezza	52,0 cm
Confezione 1: profondità	27,0 cm
Confezione 1: peso	16,53 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------