

XENB1191

Harmony XAC Érintkező elem XACB XACM-
HEZ, függőkapcsolóhoz



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
Komponens neve	XENB
Elektromos áramkör típusa	Vezérlő áramkör
Érintkező tömb alkalmazás	2-sebességű
Érintkező blokk típusa	Egyszeres
Kezelő típusa	Rugós
Termék kompatibilitása	XACB XACM
Mechanikus reteszelés	Mechanikus retesz nélkül
Érintkezők típusa és összetétele	1 C/O + 1 NO
Blokk szerelése	Mellső szerelésű
Érintkezők működése	Lassan bontó Lépcsőzetes

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm ² vezeték nélkül Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm ² vezeték nélkül
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Érintkező kód meghatározás	A300 AC-15: B300, U _e = 240 V, I _e = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet Q300 DC-14, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
[I _{the}] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	10 A
[U _i] névleges szigetelési feszültség	400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Sorkapcsok maximális ellenállása	25 MOhm
Rövidzárlat-védelem	10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus gG
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	31 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 35 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 48 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban	140 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) 210 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) 640 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -127 V 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) 680 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -230 V 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
Végpontok leírása ISO n°1	(13-14-31-32)OF (23-24)NO_CL
Sorkapocs azonosító	(11-12)NC (13-14)NO
Nettó súly	0,05 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1 C függelék
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	100 m/s ² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	5,000 cm
1. csomag hossza	6,000 cm
1. csomag súlya	54,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,938 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	800
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	55,016 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

Voltage	V	24	48	127	230
Inductive circuit	W	140	210	640	680

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	48	31	35