



Presentazione

Gamma	Evx
Aesthetic name	N.Evx
Tipo prodotto	Kit di conversione
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Controllo centralizzato (DiCube)
Dettaglio morsettiera	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Dardo

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz +/- 10 %
Potenza nominale in VA	10 VA
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Capacità batteria	4 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) in line
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso di emergenza	25% del flusso nominale in 2 h 18 W T8 tubo fluorescente 20% del flusso nominale in 1h 30 36 W T8 tubo fluorescente 15% del flusso nominale per 1h 58 W T8 tubo fluorescente
Tipo lampada	LED indicatore
Tipo ballast	Reattore elettronico
Classe di isolamento	Classe II
Altezza	Batteria: 34 mm Circuito: 32 mm
Larghezza	Circuito: 197 mm Batteria: 330 mm
Profondità	Batteria: 39 mm Circuito: 40 mm
Peso prodotto	0,88 kg

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C
Norme di riferimento	IEC 60695-2-1 EN 61347-2-7

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------