



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Easysign
Tipo prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Segnalazione di sicurezza
Funzione	Standard
Operational mode	Permanente Non Permanente
Numero di batterie	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore	Bianco (RAL 9010)
Sorgente luminosa	1 LED
Distanza visibilità	30 m
Colore sorgente luminosa	Bianco

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parete Soffitto Controsoffitto
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	2,2 VA non Permanente 3,6 VA permanente
Potenza assorbita in W	0,3 W non Permanente 1,3 W permanente
Classe di isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
Test funzionale	Manuale
Autonomia	1,5h
Tempo di ricarica	12 H
Segnalazione locale	Luce di segnalazione
Materiale	Polycarbonato autoestinguente
Altezza	200 mm
Profondità	31 mm
Larghezza	260 mm
Peso prodotto	0,61 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK04
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	CE
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22 EN 1838

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,1 cm
Confezione 1: larghezza	20 cm
Confezione 1: profondità	26 cm
Confezione 1: peso	610 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------