OVA39569

Rilux T5, IP65, Autoalimentato Standard, SA non comandabile, 820lm SE, 450lm SA, 2h, illuminazione di sicurezza

Presentazione

Gamma Prodotto	Rilux
Gamma	Rilux
Nome Prodotto	Rilux LED
Tipo Prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Permanente
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED T5 0,3 W x 40 (100000 H)
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente
Numero di batterie	1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)

Caratteristiche tecniche

Caratteriotic technolic		
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz	
Potenza assorbita	48 VA	
Classe Di Isolamento	Classe II	
Autonomia	2h	
Tempo di ricarica	24 H	
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 820 lm Permanente (SA): 450 lm	
Materiale	Policarbonato	
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Parete parete	
Altezza	620 mm	
Larghezza	120 mm	
Profondità	57 mm	
Peso Netto	1 kg	

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65	
Grado Di Protezione Ik	IK10	
Temperatura Ambiente	040 °C	
Resistenza Al Fuoco	850 °C	
Norme Di Riferimento	EN 60598-2-22	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	13,0 cm	
Confezione 1: larghezza	6,3 cm	
Confezione 1: profondità	66,5 cm	
Confezione 1: peso	1,65 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Imballaggio senza plastica	No	
Pacchetto con cartone per riciclo	No	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS Unione europea	In corso di indagine	
Ritiro	No	
Batteria rimovibile	User replaceable	

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 Months
----------	-----------