

XPEA110

Harmony XPE lábkapcsoló, 1 fokozatú, 1NO
+1NC, védeőtető nélkül, műanyag, fekete



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVB
Termék vagy alkatrész típusa	Lábkapcsoló
Anyag	Műanyag
Lábkapcsoló típusa	Egyszeres lábkapcsoló
Készülék rövid neve	XPEB
Indítómechanizmus	Indító mechanika nélkül
Érintkezők működése	1 lépés
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NO
Szín	Fekete

Kiegészítő jellemzők

Pozitív nyitás	Van megfelelő IEC 60947-5-1/1991 K. függelék
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs, $\leq 1 \times 2,5 \text{ mm}^2$ vezeték nélkül Csavaros sorkapocs, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ vezeték nélkül
Kábelbemenet	1 sima furat M20-as tömszelencéhez 1 sima furat M16-os tömszelencéhez
Mechanikai tartósság	2000000 ciklus
Le névleges üzemi áram	3 A, 240 V, AC-15: B300, A300 0,27 A, 250 V, DC-14, Q300 megfelelő IEC 60947-5-1/1991 C. függelék
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelelő IEC 60947-1 500 V (szennyezési fok 3) megfelelő NF C 20-150 500 V (szennyezési fok 3) megfelelő VDE 0113 300 V megfelelő UL 508-CM 300 V megfelelő CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelelő IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm megfelelő IEC 60255-8 25 MOhm megfelelő NF EN
Rövidzárlat-védelem	10 A megszakító típus gG megfelelő IEC 60947-5-1/1991 10 A megszakító típus gG megfelelő VDE 0660-200
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	10 W DC-14, működési sebesség $<60 \text{ cikl/perc}$, 5000000 ciklus, 24 Veff, terhelési tényező: 0,5 megfelelő IEC 60947-5-1/1991 K. függelék 4 W DC-14, működési sebesség $<60 \text{ cikl/perc}$, 5000000 ciklus, 125...180 V, terhelési tényező: 0,5 megfelelő IEC 60947-5-1/1991 K. függelék 7 W DC-14, működési sebesség $<60 \text{ cikl/perc}$, 5000000 ciklus, 48 Veff, terhelési tényező: 0,5 megfelelő IEC 60947-5-1/1991 K. függelék
Nettó súly	0,275 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991
Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás ($f= 10...500 \text{ Hz}$) megfelelő IEC 60068-2-6
Ütésállóság	294 m/s ² megfelelő IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5 II. osztály megfelel NF C 20-040
IP védettségi fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,5 cm
1. csomag szélessége	9,4 cm
1. csomag hossza	18,9 cm
1. csomag súlya	334,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	1,69 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	77,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	35,54 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Foot Switch without Trigger Mechanism

Dimensions

mm
in.




- (1) 1 plain hole for ISO M20 or n° 13 (Pg 13.5) cable gland.
- (2) 1 plain hole for ISO M20 or n° 9 (Pg 11) cable gland.

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A

Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".