

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA46031

Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, da Soccorritore Control, 190lm, Via di esodo, illuminazione di sicurezza



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartbeam
Tipo prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Da Soccorritore Power Control
Operational mode	Permanente Non Permanente
Colore	Bianco (RAL 9010)
Sorgente luminosa	1 LED 10 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz 216 V DC
Potenza assorbita in VA	6,5 VA permanente
Potenza assorbita in W	3 W
Classe di isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
Test funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Flusso luminoso	190 lm
Illuminamento	1 lux
Materiale	Policarbonato autoestinguente
Altezza	176 mm
Profondità	53,5 mm
Larghezza	176 mm
Peso prodotto	0,52 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK04
Tenuta al fuoco	Autoestinguente
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22: classe II EN 62034 EN 62471

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,4 cm
Confezione 1: larghezza	17,6 cm
Confezione 1: profondità	17,6 cm
Confezione 1: peso	570,0 g

Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,273 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------