

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA48927

Exiway Smartbeam Soffitto, IP65,
Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-
SA, 220lm SE, 220lm SA, 3h, Antipanico,
illuminazione di sicurezza



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartbeam
Tipo prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Autodiagnosi (Activa)
Operational mode	Non Permanente Permanente
Numero di batterie	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	1 LED 10 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	4,6 VA non Permanente 8,7 VA permanente
Potenza assorbita in W	3,5 W permanente 0,52 W non Permanente
Classe di isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
Test funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia	3h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	220 lm
Illuminamento	0,5 lux
Materiale	Polycarbonato autoestinguento
Altezza	176 mm
Profondità	53,5 mm
Larghezza	176 mm
Peso prodotto	0,52 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Tenuta al fuoco	V2
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC[RETURN]CE
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 EN 62471: gruppo 1 EN 60695-2-10

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore, esecutore l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,3 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	19,5 cm
Confezione 1: peso	634,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------