



Presentazione

Gamma	Exiway
Tipo prodotto	Kit di segnalazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per illuminazione
Colore	Verde
Equipment	Pictogram sheet lenti

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Exiway Exiway Light apparecchio di illuminazione di emergenza
Forma	Rettangolare
Distanza visibilità	20 m
Signalling function	Indicatore Monofaccia
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Tipo di schermo	Schermo trasparente
Altezza	134 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	0,25 mm
Peso prodotto	0,025 kg

Ambiente

Norme di riferimento	EN 1838
----------------------	---------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12 cm
Confezione 1: larghezza	0,7 cm
Confezione 1: profondità	25 cm
Confezione 1: peso	32 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,44 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------