



Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Pres a
Nome dispositivo	Mureva socket
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
Pres a standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro
Forma	Ad angolo
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	200...250 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	1...4 mm ²
Peso prodotto	0,147 kg
Dimensioni base	65 x 85 mm
Altezza	85 mm
Larghezza	73 mm
Profondità	103 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Blu

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado di protezione IP	IP67 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	138,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,0 cm
Confezione 2: larghezza	26,0 cm
Confezione 2: profondità	26,7 cm
Confezione 2: peso	1,516 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	5,1 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------