

ZB4BC580

Harmony fém durva környezeti nyomógomb fej,
Ø22, visszatérő, sárga



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa	Választókapcsoló fej
Készülék rövid neve	ZB4F
Külső tokozat anyaga	Króm bevont fém
Fej típusa	Szabványos
Szerelési átmérő	22,5 mm
Minimális rendelési mennyiség	1
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Sárga

Kiegészítő jellemzők

CAD teljes szélesség	37 mm
CAD teljes magasság	18,5 mm
CAD teljes mélység	37 mm
Nettó súly	0,036 kg
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Jelzőegység fej	Kerek
Kezelő típusa	rugós
Kezelőprofil	Sárga süllyesztett, jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ	Függőleges szerelés Vízszintes szerelés
Mechanikai tartósság	10000000 ciklus
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Fő csoport	Durva környezet
Termékcsoport	Süllyesztett jelöletlen
Jelzés	Jelöletlen
Elektromos felpítés kódja	C1 esetén <9 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű C2 esetén <9 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű
Készülék bemutatása	Alapelem

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP69K kettős szigetelés IP671 IP69K
NEMA védettségi szint	NEMA 4 megfelel UL 508-CM NEMA 13 NEMA 12
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	90 Pa -82,5 °C
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A UL 508-CM
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UL-Aex

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,76 cm
1. csomag szélessége	3,7 cm
1. csomag hossza	3,7 cm
1. csomag súlya	32,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



Installation on Flat Surface

Without Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

With Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1



Electrical Composition Corresponding to Code C15

1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

