



Presentazione

Nome prodotto	Mini Coreos Light
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Applicazione	Distribuzione
Modello pulsantiera	Contenitore per apparecchiature modulari
Nb of 18 mm modules per row	2
Nb of horizontal rows	1
Attrezzature fornite	Etichetta di identificazione conforme a CEI 23-51 Involucro Tappo a vite
Type of door	Ritagliato
Larghezza	Esterno: 51 mm
Altezza	Esterno: 135 mm
Profondità	Esterno : 86 mm

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Passo 9 mm	4
Numero totale di moduli (18 mm)	2
Potenza dissipata in W	8 W
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Materiale contenitore	Tecnoplastica
Tenuta al fuoco	Autoestinguento
Profondità interna	68 mm
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003)
Paesi target	Italia

Ambiente

Norme di riferimento	CEI 64-8 IEC 60439-1 CEI 23-49 CEI 60670-24
Marchi qualità	IMQ
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente operativa	60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,600 cm
Confezione 1: larghezza	8,300 cm
Confezione 1: profondità	13,500 cm
Confezione 1: peso	105,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	24,000 cm
Confezione 2: larghezza	29,800 cm
Confezione 2: profondità	39,700 cm

Confezione 2: peso	4,460 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	1600
Confezione 3: altezza	120,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	77,000 cm
Confezione 3: peso	183,200 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
-------------------	--

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------