



Presentazione

Peso prodotto	340 g
Comandi	2014/53/EU - radio equipment directive
Larghezza	124 mm
Tipo prodotto	Scheda comunicazione
Altezza	75 mm
Temperatura di stoccaggio	-30...50 °C
Profondità	40,5 mm
Temperatura ambiente operativa	0...50 °C
Tipologia fissaggio	A scatto
Protocollo di comunicazione delle porte	BACnet IP
Norme di riferimento	FCC parte 15 sottoparte C IEC 63044-3:2017 IEC 63044-3:2018 FCC parte 15 sottoparte B ICES-003 ETSI EN 300 328:v2.1.1 RSS 247
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Distanza	30 m in open air
Umidità relativa	0...95 %
Gamma	EcoStruxure Building Expert

Caratteristiche tecniche

Servizio di comunicazione	Notifica e-mail SMTP Web server
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di comunicazione

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	12,2 cm
Confezione 1: profondità	0,3 cm
Confezione 1: peso	36,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------