



Presentazione

Tipo prodotto	Filtro sinusoidale
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	1000 M cavo non schermato 500 m cavo schermato
Corrente nominale [In]	6 A
Perdite termiche	40 W a 4 kHz
Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 1,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 2,2 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motor: 1,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motor: 2,2 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 1,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 2,2 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motor: 1,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motor: 2,2 kW, 380...480 V
Collegamento elettrico	Morsettiera, capacità connessione: 6 mm ² / AWG 10
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente 1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Frequenza di commutazione	4...8 kHz
Massima frequenza di uscita	100 Hz
Maximum voltage drop at rated load	8 %
Tensione ammessa	480 V CA
Corrente max	1,20 x corrente nominale (durata = 60 s)
Larghezza	220 mm
Altezza	455 mm
Profondità	210 mm
Peso prodotto	10 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP21 (con kit VW3A53901)
Caratteristiche ambientali	Biological pollution resistance classe 3B1 conforme a IEC 60721-3-3 Resistenza ad atmosfere chimiche classe 3C3 conforme a IEC 60721-3-3 Resistenza ad ambienti polverosi classe 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 61800-5-1
Umidità relativa	5...95 % senza condensa
Temperatura ambiente di funzionamento	50...60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C) -15...50 °C (senza declassamento corrente)
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Robustezza meccanica	Urti classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibrazioni classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	75,000 cm
Confezione 1: larghezza	60,000 cm
Confezione 1: profondità	80,000 cm
Confezione 1: peso	24,000 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni



Dimensioni in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
210	445	210	160	351	7

Dimensioni in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
8,3	17,5	8,3	6,3	13,8	0,28

Montaggio e distanza




(1) Filtro

mm
in.



Schema consigliato



- (1) Controllo
- (2) Filtro