



### Presentazione

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Gamma prodotto   | Harmony XAC                 |
| Tipo prodotto    | Stazione di comando pensile |
| Nome dispositivo | XACB                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modello pulsantiera             | Doppio isolamento                                    |
| Materiale cassetta              | Poliestere con fibra di vetro                        |
| Topologia della rete            | Circuito di controllo<br>Circuito di potenza         |
| Modello pulsantiera             | Cassetta vuota                                       |
| Numero di fori                  | 4 fori                                               |
| Colore pulsantiera              | Giallo                                               |
| Ingresso cavo                   | Manicotto in gomma con ingresso a gradini 10...22 mm |
| Guard rail                      | Senza                                                |
| Centro forato comando verticale | 40 mm                                                |
| Norme di riferimento            | CSA C22.2 No 14<br>CEI EN 60947-5-1                  |
| Certificazioni prodotto         | CSA tipo 4                                           |
| Trattamento di protezione       | TH                                                   |
| Temperatura ambiente operativa  | -25...70 °C                                          |
| Temperatura di stoccaggio       | -40...70 °C                                          |
| Resistenza alle vibrazioni      | 15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6      |
| Resistenza agli shock           | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                     |
| Categoria di sovratensione      | Classe II conforme a IEC 61140                       |
| Grado di protezione IP          | IP65 conforming to CEI 60529                         |
| Grado di protezione IK          | IK08 conforming to EN 50102                          |
| Durata meccanica                | 1000000 cicli                                        |
| Peso prodotto                   | 1 kg                                                 |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 10,2 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 51,4 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,026 kg |
| Unità di misura confezione 2     | S04      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: profondità | 60,0 cm  |
| Confezione 2: peso       | 6,864 kg |

## Sostenibilità dell'offerta


|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                | <a href="#"> Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#"> Sì</a>                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un prodotto con 6 aperture. Selezionare il numero di aperture in base alle caratteristiche del prodotto per ottenere le dimensioni b, b1 e c.



(1) Con operatore a fungo


Dimensioni in mm

| Numero di aperture | 2   | 4   | 6   | 8   | 12  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| b                  | 409 | 499 | 589 | 679 | 679 |
| b1                 | 220 | 310 | 400 | 490 | 490 |
| c                  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  |
| d                  | 40  | 40  | 40  | 40  | 30  |

Dimensioni in pollici

| Numero di aperture | 2     | 4     | 6     | 8     | 12    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b                  | 16.10 | 19.64 | 23.19 | 26.73 | 26.73 |
| b1                 | 8.66  | 12.20 | 15.75 | 19.29 | 19.29 |
| c                  | 3.86  | 3.86  | 3.86  | 3.86  | 3.86  |
| d                  | 1.57  | 1.57  | 1.57  | 1.57  | 1.18  |


Guaine cavo di protezione



(1) Ø interno


## Controllo motore 2 sensi di marcia velocità singola

Con contatto pulsantiera XESD1181, ordinabile separatamente



## Controllo motore 2 sensi di marcia 2 velocità


Con contatto pulsantiera XESD1281, ordinabile separatamente




KM Contattore alta velocità

## Controllo motore 2 sensi di marcia velocità singola commutazione 2 fasi

Con contatto pulsantiera XESD1191, ordinabile separatamente




Combinato con blocco di isolamento a 3 poli XACS399 o XACS3991, illustrato nella posizione non attuato (stazione alloggiamento opzionale "alimentata"), dotato di arresto di emergenza a impulso ad aggancio con rilascio a chiave.



## Controllo motore 2 sensi di marcia 2 velocità commutazione 2 fasi

Con contatto pulsantiera XESD1291, ordinabile separatamente



## Controllo motore 2 sensi di marcia velocità singola commutazione trifase, indietro tramite inversione bifase

Con contatto pulsantiera XESD2201, ordinabile separatamente



## Controllo motore 2 sensi di marcia velocità singola commutazione trifase, indietro tramite inversione bifase

Con contatto pulsantiera XESD2241, ordinabile separatamente

