

ZBE1023

Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC,
Faston csatlakozó



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa	Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
Készülék rövid neve	ZBRA
Minimális rendelési mennyiség	5
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Érintkezők működése	Lassan bontó
Érintkező blokk típusa	Egyszeres
Érintkezők használata	Szabványos érintkezők
Csatlakozás típusa	Faston csatlakozók 1 x 6,35 mm Faston csatlakozók 2 x 2,8 mm

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,011 kg
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC
Pozitív nyitás	Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Üzemi mozgás	1,5 Mm (NC változó elektromos állapot) 4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő	2 N NC változó elektromos állapot
Mechanikai tartósság	10000000 ciklus
Érintkezők anyaga	Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
Blokk szerelése	Mellső szerelésű
Elektromos felpítés kódja	C1 (mennyiség <= 9) C2 (mennyiség <= 7) C3 (mennyiség <= 6) C4 (mennyiség <= 4) C5 (mennyiség <= 5) C6 (mennyiség <= 3) C7 (mennyiség <= 4) C8 (mennyiség <= 2) C9 (mennyiség <= 3) C12 (mennyiség <= 6) M1 (mennyiség <= 6) M2 (mennyiség <= 4) M3 (mennyiség <= 4) M5 (mennyiség <= 2) M6 (mennyiség <= 2) M7 (mennyiség <= 6) M8 (mennyiség <= 4) M9 (mennyiség <= 2) SF1 (mennyiség <= 3) SF2 (mennyiség <= 2) MF1 (mennyiség <= 2) MF2 (mennyiség <= 2) C10 (mennyiség <= 2) M4 (mennyiség <= 2) C13 (mennyiség <= 1)

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Szabványok	IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 IEC 60947-5-1/1991 UL 508-CM IEC 60947-5-5 JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	DNV-GL[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]LROS (függőben) [RETURN]GOST[RETURN]BV
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,6 cm
1. csomag szélessége	4,4 cm
1. csomag hossza	5,4 cm
1. csomag súlya	10 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	5,6 cm
2. csomag szélessége	4,4 cm
2. csomag hossza	5,4 cm
2. csomag súlya	59 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	400
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	5,049 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------