



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5
Tipo prodotto	Controller joystick completo
Nome dispositivo	XD2
Diametro di montaggio	22 mm
Materiale testa	Metallo cromato

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV conforme a IEC 60947-1
Informazioni posizione operatore	Tutte le posizioni
Tacche per direzione	2
Informazioni direzione operatore	4 direzioni
Composizione e tipo di contatti	2 NO per ad apertura lenta
Protezione contro i cortocircuiti	10 A gG (gl) Neozed fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite prigioniera, 1 x 0,5 mm ² Morsetti a vite prigioniera, 2 x 1,5 mm ² con o senza estremità cavo Connettori Faston 6,3 mm
Durata elettrica	1000000 Cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, AC-15 a 127 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, AC-15 a 24...48 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, DC-13 a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, DC-13 a 48 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 cicli, DC-13 a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Affidabilità elettrica	$\Lambda < 10\exp(-6)$
Descrizione codice contatto	A600-Q600
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a IEC 61140
Durata meccanica	1000000 cicli
Interasse di fissaggio	90 x 90 mm
Ritorno	Ad impulso fisso
Altezza	145 mm
Profondità	90 mm
Peso prodotto	0,55 kg
Corrente nominale di impiego [Ie]	0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 3 A a 240 V, AC-15, A300

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto	LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]CSA
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (F= 40...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	20 gn conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP	IP66 conforming to CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	15,0 cm
Confezione 1: peso	565,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,845 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------