




Presentazione

Nome dispositivo	MCH
Tipo prodotto	Motore
Applicazione	Carica molle automatico
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" Compact NS630b...1600
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	24...30 V CC
Circuit breaker mounting mode	Fisso
Circuit breaker frame rated current	1000 A 1250 A 800 A 1600 A 630 A

Caratteristiche tecniche

Tipo segnale di controllo	Impulso Mantenuto
Circuit breaker response time	60 ms +/- 10 ms open 60 ms +/- 10 ms closed
Frequenza di funzionamento massima	<= 3 cicli al minuto
Potenza assorbita in VA	180 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Confezione 1: peso	3,066 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------